

FMK M5-2 ABL dez. 800/870

FILTER

BESTELLNUMMER: 206202

Die wichtigsten Merkmale

- Feinfilterkassette für dezentrale Lüftungsanlagen
- Ersatzfilterkassette zum Austausch verschmutzter Feinfilter
- Zum Austausch verschmutzter Feinfilter
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Feinstaubfilter für ein besseres Wohlbefinden von Allergikern
- Filterklasse M5: Schutz vor Feinstaub
- Set bestehend aus 2 Stück



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Bestellnummer:
206208



FMK F7-2 ZUL dez. 800/870

Bestellnummer:
206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Bestellnummer:
206209



FMK F7-10 ZUL dez. 800/870

Bestellnummer:
206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Bestellnummer:
206206



FMK M5-10 ABL dez. 300

Bestellnummer:
206207




**FMK M5-10 ABL
dez. 800/870**

Bestellnummer:
206203



**LTM dezent FMS
F9-1**

Bestellnummer:
237668



| Typ | FMK F7-2 ZUL dez. 300 | FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | FMK F7-10 ZUL dez. 300 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr. | 206208 | 206204 | 206209 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl | 2 | 2 | 10 |
| Filterklasse | ePM1 ≥50 % (F7) | ePM1 ≥50 % (F7) | ePM1 ≥50 % (F7) |
| Anwendung | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte |
| Höhe | 230 mm | 400 mm | 230 mm |
| Breite | 350 mm | 450 mm | 350 mm |
| Tiefe | 48 mm | 96 mm | 48 mm |
| Gewicht | 0,79 kg | 3,23 kg | 3,90 kg |



| Typ | FMK F7-10 ZUL dez. 800/870 | FMK M5-2 ABL dez. 300 | FMK M5-2 ABL dez. 800/870 |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 206205 | 206206 | 206202 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Anzahl | 10 | 2 | 2 |
| Filterklasse | ePM1 ≥ 50 % (F7) | ePM10 ≥ 50 % (M5) | ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Anwendung | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte |
| Höhe | 400 mm | 230 mm | 400 mm |
| Breite | 450 mm | 350 mm | 450 mm |
| Tiefe | 96 mm | 48 mm | 96 mm |
| Gewicht | 14,30 kg | 1,28 kg | 2,24 kg |



| Typ | FMK M5-10 ABL dez. 300 | FMK M5-10 ABL dez. 800/870 | LTM dezent FMS F9-1 |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Nr. | 206207 | 206203 | 237668 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Anzahl | 10 | 10 | 1 |
| Filterklasse | ePM10 ≥50 % (M5) | ePM10 ≥50 % (M5) | ePM1 ≥80 % (F9) |
| Anwendung | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte | Lüftungsgeräte |
| Höhe | 230 mm | 400 mm | 400 mm |
| Breite | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Tiefe | 48 mm | 96 mm | 96 mm |
| Gewicht | 3,37 kg | 12,40 kg | |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de